



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4'000 h
Nombre de cycles d'allumage	16'000
Durée de vie nominale (heures)	4'000 h
Type de lampe	Halogen
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	4'000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	430 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	430 lm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0.0 s
Temps de chauffe à 60 %	Lumière totale instantanée s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
-------------------	-----------------------


Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh
------------------------------------	--------

Données du produit

Nom du produit de la commande	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code EOC	871869658842000
Code de commande	58842000
Code 12NC	926000850062
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696588420
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696588444

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

