



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	4000 h
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Schakelcyclus	16.000X

Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	430 lm
Lichtsterkte (max.)	1000 cd
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Lichtstroom in conus van 90°	430 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light s
Spanning (nom.)	12 V


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Energieverbruik kWh/1000 uur	37 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869658842000
Productnaam voor bestelling	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Product	8718696588420
Bestelcode	58842000
Local Code	18080
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	926000850062
Netto gewicht (per stuk)	0,032 kg

Accentline

Maatschets



MR16 4000h 12V 35W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrische gegevens

