

PHILIPS

Lighting



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Галогенная горелка низкого напряжения, в стеклянном отражателе. Идеальное решение для небольших декоративных светильников с акцентом освещения на объектах. Дихроичное покрытие не дает лампе нагревать объект.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	4000 h
Номинальный срок службы (ном.)	4000 h
Цикл переключения	16000X

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача (ном.)	430 lm
Сила света (макс.)	1000 cd
Номинальный угол распределения света	36 °
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	430 lm

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	35 W
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light s
Напряжение (ном.)	12 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----


Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	B
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	37 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869658842000
Название продукта для заказа	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC — продукт	8718696588420
Код заказа	926000850062
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	926000850062
Вес нетто (шт.)	0,032 kg

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

MR16 4000h 12V 35W 36D GU5.3

Фотометрические данные

