



Accentline

Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Галогенная горелка низкого напряжения, в стеклянном отражателе. Идеальное решение для небольших декоративных светильников с акцентом освещения на объектах. Дихроичное покрытие не дает лампе нагревать объект.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	4 000 часов
Цикл переключения	16 000
Срок службы (часов)	4 000 часов
Осветительная технология	Halogen
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	4 000 часов

Технические характеристики освещения

Угол пучка света (ном.)	36 °
Светоотдача	430 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	430 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	35 В
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Напряжение (ном.)	12 Вt
Напряжение (ном.)	12 Вt

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]
-------------	----------------------


Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	37 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Полное название продукта	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Полный код продукта	871869658842000
Код заказа	926000850062
Материал № (12NC)	926000850062
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696588420
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8718696588444

Чертеж размеров



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 мм	46 мм

