



Accentline

Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Nízkonapätový halogénový horák v sklenenom reflektore. Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá na bodové nasvietenie predmetov. Dichroický povrch bráni prenosu tepla na predmet.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU5.3 [GU5.3]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	16 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	4 000 h

Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Svetelný tok	430 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	430 lm

Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	35 W
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	Okamžitý plný svetelný výkon s
Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V


Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	MR16 [2 palce/50 mm]

Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	37 kWh

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Úplný názov produktu	Accentline 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Úplný kód produktu	871869658842000
Objednávkový kód	58842000
Č. materiálu (12NC)	926000850062
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696588420
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8718696588444

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Accent 35W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

