



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Der Accentline Niedervolt-Halogenbrenner ist die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten, die mit hellem, funkelnden Halogenlicht Ihre Objekte in den Mittelpunkt rücken. Die dichroitische Beschichtung verhindert dabei Wärmeübertragung auf das beleuchtete Objekt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	4000 h
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h
Schaltzyklus	16000X
Lichttechnische Daten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °
Lichtstrom (Nom)	680 lm
Lichtstärke (max.)	1500 cd
Nenn-Abstrahlungswinkel	36 °
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Lichtstrom im 90° Winkel	680 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	instant full light s

Spannung (Nom)	12 V
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	53 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869658845100
Bestell-Produktname	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Produkt	8718696588451
Bestellcode	58845100
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	50
Material-Nr. (12NC)	926000850063
Nettogewicht (Einzelteil)	0,006 kg

Accentline

Abmessungsskizzen



MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Photometrische Daten

