



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension dans réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Nombre de cycles d'allumage	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Type de lampe	Halogen
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	4 000 h

Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)
Flux lumineux	680 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	680 lm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	Lumière totale instantanée s
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Mécanique et boîtier	
Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	53 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Code EOC	871869658845100
Code de commande	58845100
Code 12NC	926000850063
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696588451
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696588475

Accentline

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

