



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Bico de halogéneo de baixa tensão em reflector de vidro. Solução ideal para pequenas luminárias decorativas para realce de objectos. O revestimento dicróico impede a transmissão de calor para o objecto.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU5.3 [GU5.3]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	4000 h
Vida útil nominal (Nom.)	4000 h
Ciclo de comutação	16000X

Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo luminoso (Nom.)	680 lm
Intensidade luminosa (Máx.)	1500 cd
Ângulo do feixe nominal	36 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	3000 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Fluxo luminoso em cone de 90°	680 lm


Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light s
Tensão (Nom.)	12 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	B
Consumo de energia kWh/1000 h	53 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871869658845100
Nome de produto da encomenda	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produto	8718696588451
Código de encomenda	58845100
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
N.º material (12NC)	926000850063
Peso líquido (Peça)	0,006 kg

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

MR16 4000h 12V 50W 36D GU5.3

Dados fotométricos

