



Accentline

Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F


Lågvoltshalogen i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer som framhäver specifika föremål. Dikroisk beläggning som motverkar värmeöverföring till det belysta föremålet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specifiserad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	4 000 h
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	680 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	680 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	50 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	Tänds direkt s
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	Accentline 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871869658845100
Beskrivning av lokal kod	8341975
Beställningsnummer	58845100
Materialnummer (12NC)	926000850063
Lokal kod	8341975
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696588451
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8718696588475

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Accent 50W 4000h GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

