



T5 Retail Sales

F8T5/SOFT WHITE/12" 12PK

Disponibles dans une variété de longueurs et lumens, ces lampes T5 sont une solution idéale pour une utilisation dans des appareils compacts.

Mises en garde et sécurité

- ATTENTION : Lorsque vous changez la lampe, coupez l'alimentation de l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Les lampes fluorescentes peuvent éclater si elles se brisent.
- Manipuler avec soin et entreposer dans un endroit sûr.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5 [G5]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	450 lm
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation	8 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-5 (T5)

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	5,0 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F8T5/SOFT WHITE/12" 12PK
Nom complet du produit	F8T5/SOFT WHITE/12" 12PK
Code de commande	411298
Numéro de matériau (12 N.C.)	927801083011
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677411299
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677411294

Schéma dimensionnel

Product
F8T5/SOFT WHITE/12" 12PK

