



Slimline 800 Series T12

F96T12/SUPER 86/ALTO 15PK

Philips lidera la industria con la tecnología con el menor nivel de mercurio. La reducción del nivel de mercurio (reducción de fuente) durante la fase de fabricación es fundamental para crear productos que son menos perjudiciales para el medio ambiente.

Datos del producto

Información general		Aprobación y aplicación	
Tapa-base	FA8 [FA8]	Producto de ahorro de energía	Ahorro de energía
Funciones	ALTO® (ALTO)	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	6,8 mg
Información técnica sobre la luz		Información del producto	
Flujo luminoso	5.625 lm	Nombre del producto del pedido	F96T12/SUPER 86/ALTO 15PK
Designación de color	Super 86	Nombre del producto completo	F96T12/SUPER 86/ALTO 15PK
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Código del pedido	927846076501
Índice de producción de color (IRC)	82	N.º de material (12NC)	927846076501
Operación y aspectos eléctricos		Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Consumo de energía	75 W	EAN/UPC: producto/caja	046677427924
Mecánica y carcasa		Numerador: paquetes por caja externa	15
Forma del foco	T-12 (T12)	EAN/UPC - Caja	50046677427929

Slimline 800 Series T12

Plano de dimensiones

Product

F96T12/SUPER 86/ALTO 15PK

