



T8 Plus

F17T8/TL850/PLUS/ALTO 30PK

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	42000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	30000 h
Caractéristiques	ALTO® Plus

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	TL850 [TCP de 5000 K (850)]
Flux lumineux (nom.)	1300 lm
Désignation de couleur	TL850
Flux lumineux moyen de conception	1235 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom)	17 W
---------------------	------

Mécanique et boîtier

Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	24

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	46 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

Données de produit


Nom du produit de la commande	F17T8/TL850/PLUS/ALTO 30PK
EAN/CUP – Produit	046677280963
Code de commande	280966
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927850185002
Poids net (pièce)	0,068 kg

T8 Plus

Schéma dimensionnel

Product

F17T8/TL850/PLUS/ALTO 30PK



F17T8/850 24 ALTO Plus ES

