



T8 Plus

F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® Plus
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL835 [CCT of 3500K (835)]
Flux lumineux	2 150 lm
Désignation de couleur	TL835
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation	25 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK
Nom complet du produit	F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK
Code de commande	280982
Numéro de matériau (12 CN)	927851183502
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677280987
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677280982

T8 Plus

Schéma dimensionnel

Product

F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK

