



T8 Plus

F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	42000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	30000 h
Caractéristiques	ALTO® Plus

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	TL835 [TCP de 3500 K (835)]
Flux lumineux (nom.)	2150 lm
Désignation de couleur	TL835
Flux lumineux moyen de conception	2045 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom)	25 W
---------------------	------

Mécanique et boîtier

Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	36

Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	28 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

Données de produit


Nom du produit de la commande	F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK
EAN/CUP – Produit	046677280987
Code de commande	280982
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927851183502
Poids net (pièce)	0,102 kg

T8 Plus

Schéma dimensionnel

Product

F25T8/TL835/PLUS/ALTO 30PK



F25T8/835 36 ALTO Plus ES

