



T8 Plus

F32T8/TL841 PLUS ALTO HV 30PK

Les lampes T8 PLUS de Philips sont respectueuses de l'environnement et ont une longue durée de vie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	44000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	36000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	38000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	30000 h
Caractéristiques	ALTO® Plus
Notes sur Fluorescente/AFC 1	Circle E- The encircled E means this bulb meets Federal minimum efficiency standards.

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	TL841 [TCP de 4100 K (841)]
Flux lumineux (nom.)	2950 lm
Désignation de couleur	TL841
Flux lumineux moyen de conception	2800 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	32 W
Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	48
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	20 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

Données de produit


Nom du produit de la commande	F32T8/TL841 PLUS ALTO HV 30PK
EAN/CUP – Produit	046677281793
Code de commande	281790
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927852084104
Poids net (pièce)	0,136 kg

T8 Plus

Schéma dimensionnel

Product

F32T8/TL841 PLUS ALTO HV 30PK



F32T8/841 48 ALTO Plus ES

