



# Energy Advantage T8

## F32T8/ADV841/EW/ALTO 28W 30PK

Les lampes T8 Energy Advantage de Philips offrent des économies d'énergie élevées dans une lampe respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	44000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	38000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	38000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	32000 h
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Notes sur Fluorescente/AFC 1	Circle E- The encircled E means this bulb meets Federal minimum efficiency standards.

### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	Advantage 841 [ TCP de 4100 K (842)]
Flux lumineux (nom.)	2725 lm
Désignation de couleur	Advantage 841
Flux lumineux moyen de conception	2645 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	82

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	28 W
Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	48
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	27 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

### Données de produit

Nom du produit de la commande	F32T8/ADV841/EW/ALTO 28W 30PK
EAN/CUP – Produit	046677281038
Code de commande	281030
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927852284204
Poids net (pièce)	0,001 kg

## Energy Advantage T8


### Mises en garde et sécurité

- It's strongly recommended to replace Secura lamps before or at the moment the specified lamp life (50% failures @ 3 hrs switching cycle) is reached.

### Schéma dimensionnel

#### Product

F32T8/ADV841/EW/ALTO 28W 30PK



F32T8 28W/842 EW ALTO ES

