



# Energy Advantage T8

## F32T8/ADV830/XEW/ALTO 25W 30PK

Les lampes T8 Energy Advantage de Philips offrent des économies d'énergie élevées dans une lampe respectueuse de l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	44000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	38000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	38000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	32000 h
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	Advantage 830 [ TCP de 3000 K]
Flux lumineux (nom.)	2500 lm
Désignation de couleur	Advantage 830
Flux lumineux moyen de conception	2425 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85
Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	25 W

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	48
Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	29 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F32T8/ADV830/XEW/ALTO 25W 30PK
EAN/CUP – Produit	046677282042
Code de commande	282046
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927852383103
Poids net (pièce)	0,001 kg

### Mises en garde et sécurité


- It's strongly recommended to replace Secura lamps before or at the moment the specified lamp life (50% failures @ 3 hrs switching cycle) is reached.

## Energy Advantage T8

### Schéma dimensionnel

#### Product

F32T8/ADV830/XEW/ALTO 25W 30PK



F32T8 25W/831 XEW ALTO ES

