



U-Bent Rapid Start T12

FB40DX/6 12PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 3 h par allumage [heures]	18000 h

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	57
Flux lumineux (nom.)	2250 lm
Désignation de couleur	Daylight Deluxe
Flux lumineux moyen de conception	1950 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	40 W

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Aluminium [Aluminium Cap]

Longueur nominale (pouces)	22.44
----------------------------	-------

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Not Applicable
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	10,0 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	FB40DX/6 12PK
EAN/CUP – Produit	046677219932
Code de commande	219931
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
Numéro de matériau (12NC)	927862005704
Poids net (pièce)	0,300 kg

U-Bent Rapid Start T12

Schéma dimensionnel

Product

FB40DX/6 12PK



FB40T12/6/57 22.44

