



# Retail Sales T8

## F32T8/TL841/ALTO UPC 30PK

Energy Savings, extra long life, extra low mercury. T8 lamps offer high energy savings, superior lumen output, and long life in an environmentally responsible lamp.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

  

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL841 [CCT of 4100K (841)]
Flux lumineux	2 850 lm
Désignation de couleur	TL841
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85

  

Fonctionnement et électricité	
Consommation	32 W

  

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

  

Données de produit	
Nom du produit de la commande	F32T8/TL841/ALTO UPC 30PK
Nom complet du produit	F32T8/TL841/ALTO UPC 30PK
Code de commande	453803
Numéro de matériau (12 N.C.)	927869784118
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677453800
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677453805

## Retail Sales T8

### Schéma dimensionnel

#### Product

F32T8/TL841/ALTO UPC 30PK

