



# Rapid Start T8

## F40T8/TL841 ALTO 25PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

### Données du produit

| Renseignements généraux                 |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Culot-Base                              | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Caractéristiques                        | ALTO® (ALTO)                    |
| Données techniques sur l'éclairage      |                                 |
| Code de couleur                         | TL841 [CCT of 4100K (841)]      |
| Flux lumineux                           | 3 775 lm                        |
| Désignation de couleur                  | TL841                           |
| Température de couleur proximale (nom.) | 4100 K                          |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)      | 86                              |
| Fonctionnement et électricité           |                                 |
| Consommation                            | 40 W                            |
| Mécanique et boîtier                    |                                 |
| Forme de l'ampoule                      | T-8 (T8)                        |

| Approbation et utilisation                   |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Produit écoénergétique                       | Économie d'énergie    |
| Contenu en mercure (Hg) (nom.)               | 3,5 mg                |
| Données de produit                           |                       |
| Nom du produit de la commande                | F40T8/TL841 ALTO 25PK |
| Nom complet du produit                       | F40T8/TL841 ALTO 25PK |
| Code de commande                             | 368472                |
| Numéro de matériau (12 CN)                   | 927870584101          |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                     |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677368470          |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 25                    |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677368475        |

Rapid Start T8

Schéma dimensionnel

| Product               |
|-----------------------|
| F40T8/TL841 ALTO 25PK |

