



# Energy Advantage Extra Long Life T8

## F32T8/ADV841/XLL/ALTO 28W 30/1

Les lampes de très longue durée T8 Energy Advantage 25 W de Philips sont une première dans l'industrie. Ces lampes permettent de faire davantage d'économies d'énergie, sont respectueuses de l'environnement et ont une durée de vie très longue.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 12 h par allumage programmé [heures]	52000 h
Durée de vie à 12 h par allumage instantané [heures]	46000 h
Durée de vie à 3 h par allumage programmé [heures]	46000 h
Durée de vie à 3 h par allumage instantané [heures]	40000 h
Caractéristiques	EXTRALONGLIFEALTO [ Extra Long Life ALTO®]
Notes sur Fluorescente/AFC 1	Circle E- The encircled E means this bulb meets Federal minimum efficiency standards.

### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	Avantage 841 [ TCP de 4100 K (842)]
Flux lumineux (nom.)	2675 lm
Désignation de couleur	Avantage 841
Flux lumineux moyen de conception	2595 lm

Température selon la couleur corrélée (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	85

### Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom)	28 W
---------------------	------

### Mécanique et boîtier

Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	48

### Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Energy Saving
Picogrammes par lumenheure	18 pg/lm.h
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,7 mg

### Données de produit

Nom du produit de la commande	F32T8/ADV841/XLL/ALTO 28W 30/1
EAN/CUP – Produit	046677281274
Code de commande	281279
Numérateur – Quantité par emballage	1

## Energy Advantage Extra Long Life T8


Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927871184202

Poids net (pièce)	0,001 kg
-------------------	----------

### Mises en garde et sécurité

- It's strongly recommended to replace Secura lamps before or at the moment the specified lamp life (50% failures @ 3 hrs switching cycle) is reached.

### Schéma dimensionnel



#### Product

F32T8/ADV841/XLL/ALTO 28W 30/1

F32T8 28W ADV841 48 XEW XLL ALTO ES

