



PLUS T8 Slimline

F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	FA8 [FA8]
Caractéristiques	ALTO® Plus
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	TL841 [CCT of 4100K (841)]
Flux lumineux	5 900 lm
Désignation de couleur	TL841
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	85
Fonctionnement et électricité	
Consommation	59 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-8 (T8)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Économie d'énergie
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1
Nom complet du produit	F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1
Code de commande	236851
Numéro de matériau (12 CN)	927874584106
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677236854
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677236859

PLUS T8 Slimline

Schéma dimensionnel

Product
F96T8/TL841 PLUS ALTO 25/1

