



# PLUS T8 Slimline

## F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

### Données du produit

| Renseignements généraux                 |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Culot-Base                              | FA8 [FA8]                  |
| Caractéristiques                        | ALTO® Plus                 |
| Données techniques sur l'éclairage      |                            |
| Code de couleur                         | TL850 [CCT of 5000K (850)] |
| Flux lumineux                           | 5 780 lm                   |
| Désignation de couleur                  | TL850                      |
| Température de couleur proximale (nom.) | 5000 K                     |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)      | 85                         |
| Fonctionnement et électricité           |                            |
| Consommation                            | 59 W                       |
| Mécanique et boîtier                    |                            |
| Forme de l'ampoule                      | T-8 (T8)                   |

| Approbation et utilisation                   |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Produit écoénergétique                       | Économie d'énergie         |
| Contenu en mercure (Hg) (nom.)               | 4,4 mg                     |
| Données de produit                           |                            |
| Nom du produit de la commande                | F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1 |
| Nom complet du produit                       | F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1 |
| Code de commande                             | 236869                     |
| Numéro de matériau (12 CN)                   | 927874585008               |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                          |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677236861               |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 25                         |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677236866             |

PLUS T8 Slimline

Schéma dimensionnel

| Product                    |
|----------------------------|
| F96T8/TL850 PLUS ALTO 25/1 |

