



# Preheat T12

## F15T12/CW 30PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	33
Flux lumineux	800 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	62
Fonctionnement et électricité	
Consommation	15 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F15T12/CW 30PK
Nom complet du produit	F15T12/CW 30PK
Code de commande	141499
Numéro de matériau (12 CN)	927882003311
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677141493
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677141498

## Preheat T12

### Schéma dimensionnel

**Product**

F15T12/CW 30PK

