



Preheat T12

F20T12/WW ALTO 30PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 3 h par allumage [heures]	9000 h
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	29
Flux lumineux (nom.)	1250 lm
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Flux lumineux moyen de conception	1100 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	53

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	20 W

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base

Longueur nominale (pouces)	24
----------------------------	----

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,9 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	F20T12/WW ALTO 30PK
EAN/CUP – Produit	046677273491
Code de commande	273490
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
Numéro de matériau (12NC)	927883002901
Poids net (pièce)	0,001 kg

Preheat T12

Schéma dimensionnel

Product

F20T12/WW ALTO 30PK



F20T12/29 24 ALTO

