



Rapid Start T12

F30T12/WW/RS ALTO 30PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	29
Flux lumineux	2 300 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	53
Fonctionnement et électricité	
Consommation	30 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F30T12/WW/RS ALTO 30PK
Nom complet du produit	F30T12/WW/RS ALTO 30PK
Code de commande	132217
Numéro de matériau (12 N.C.)	927886002905
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677132217
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	30
EAN/CUP – Boîte	50046677132212

Rapid Start T12

Schéma dimensionnel

Product
F30T12/WW/RS ALTO 30PK

