



Rapid Start T12

F30T12/D/RS ALTO 30PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

| Renseignements généraux | |
|---|---------------------------------|
| Culot-Base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Caractéristiques | ALTO® (ALTO) |
| Données techniques sur l'éclairage | |
| Code de couleur | 54 |
| Flux lumineux | 1 950 lm |
| Désignation de couleur | Lumière du jour |
| Température de couleur proximale (nom.) | 6500 K |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 79 |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation | 30 W |
| Mécanique et boîtier | |
| Forme de l'ampoule | T-12 (T12) |

| Approbation et utilisation | |
|--|-----------------------|
| Produit écoénergétique | Sans objet |
| Contenu en mercure (Hg) (nom.) | 4,4 mg |
| Données de produit | |
| Nom du produit de la commande | F30T12/D/RS ALTO 30PK |
| Nom complet du produit | F30T12/D/RS ALTO 30PK |
| Code de commande | 376491 |
| Numéro de matériau (12 CN) | 927886005403 |
| Numérateur – Quantité par emballage | 1 |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier | 046677376499 |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 30 |
| EAN/CUP – Boîte | 50046677376494 |

Rapid Start T12

Schéma dimensionnel

Product

F30T12/D/RS ALTO 30PK

