



# Slimline T12

## Slimline F48T12/D/ALTO 15PK

Philips est le chef de file de l'industrie avec la technologie ayant le taux de mercure le plus faible. Réduire la concentration de mercure (réduction à la source) au cours de la phase de fabrication est essentiel pour élaborer des produits moins dangereux pour l'environnement.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	FA8 [FA8]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	54
Flux lumineux	2 500 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	79
Fonctionnement et électricité	
Consommation	39 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	3,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F48T12/D/ALTO 15PK
Nom complet du produit	Slimline F48T12/D/ALTO 15PK
Code de commande	362194
Numéro de matériau (12 N.C.)	927890005402
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677362195
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677362190

# Slimline T12

## Schéma dimensionnel

### Product

F48T12/D/ALTO 15PK

