



# T5 TuffGuard recubierta

## F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

Al elegir la lámpara fluorescente Philips TuffGuard™ con tecnología de lámpara ALTO®, reduces el impacto en el medio ambiente, al tiempo que el recubrimiento ayuda a proteger a tus clientes, empleados y reputación. Las lámparas fluorescentes Philips TuffGuard™ cumplen con los requerimientos de sostenibilidad porque reducen el impacto en el medio ambiente con un bajo contenido de mercurio, bajo consumo y larga duración. Los casquillos terminales ecológicos patentados significan que utilizas la tecnología de bajo mercurio ALTO. El recubrimiento grueso de 16 mils de las lámparas fluorescentes TuffGuard™ forma un sello de protección de extremo a extremo, y su duración está garantizada durante toda la vida útil nominal promedio de la lámpara bajo ciertas condiciones

### Advertencias y seguridad

- Se recomienda utilizar todas las lámparas HO únicamente en sistemas abiertos.

### Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tapa-base	G5 [G5]	Consumo de energía	54 W
Funciones	HO Alto® [High Output Alto]	Corriente de la lámpara (nominal)	0.455 A
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Código de color	841 [CCT of 4100K]	Regulable	Sí
Flujo luminoso	5,000 lm	Mecánica y carcasa	
Designación de color	Blanco frío (CW)	Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]
Temperatura de color correlacionada	4100 K		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	82		

# T5 TuffGuard recubierta

## Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal) 1.4 mg

## Información del producto

Nombre del producto del pedido F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK  
 Nombre del producto completo F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK  
 Código del pedido 927893184102

N.º de material (12NC) 927893184102


Numerador SAP: cantidad por paquete 1

EAN/UPC: producto/caja 046677162986

Numerador: paquetes por caja externa 40


EAN/UPC - Caja 50046677162981

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

## Lifetime




Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK



Life Expectancy Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

## T5 TuffGuard recubierta

### Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - F54T5/841/HO/ALTO TG 40PK

