



# Rapid Start T12

## F96T12/DX/HO/ALTO 15PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé et une longue durée de vie dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	R17D [ R17d (RDC)]
Durée de vie à 3 h par allumage [heures]	12000 h
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	57
Flux lumineux (nom.)	6750 lm
Flux lumineux moyen de conception	5800 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90

Fonctionnement et électricité	
Power (Rated) (Nom)	110 W

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base

Longueur nominale (pouces)	96
----------------------------	----

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	F96T12/DX/HO/ALTO 15PK
EAN/CUP – Produit	046677214890
Code de commande	214890
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
Numéro de matériau (12NC)	927894705701
Poids net (pièce)	0,001 kg

## Rapid Start T12

### Schéma dimensionnel

#### Product

F96T12/DX/H/ALTO 15PK



T12 Reversed Double Contact

**F96T12 110W/57 HO ALTO®**

