



High Output T12

F96T12/D/HO-O ALTO 15PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	R17D [R17d (RDC)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	54
Flux lumineux	7 800 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	79
Fonctionnement et électricité	
Consommation	110 W
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T-12 (T12)

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Sans objet
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK
Nom complet du produit	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK
Code de commande	381774
Numéro de matériau (12 CN)	927895205408
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677381776
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
EAN/CUP – Boîte	50046677381771

High Output T12

Schéma dimensionnel

Product

F96T12/D/HO-O ALTO 15PK



T12 Recessed Double Cont



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.