



High Output T12

F96T12/D/HO-O ALTO 15PK

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	R17D [R17d (RDC)]
Durée de vie à 3 h par allumage [heures]	12000 h
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Notes sur Fluorescente/AFC 1	Meets the National Energy Policy Act of 1992 exemption for outdoor or cold temperature applications only. (223)

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	54
Flux lumineux (nom.)	7800 lm
Désignation de couleur	Daylight
Flux lumineux moyen de conception	6800 lm
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6500 K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	79

Fonctionnement et électricité

Power (Rated) (Nom)	110 W
---------------------	-------

Mécanique et boîtier	
Renseignements sur le culot	Green Base
Longueur nominale (pouces)	96

Approbation et utilisation	
Produit écoénergétique	Not Applicable
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	6,8 mg

Données de produit


Nom du produit de la commande	F96T12/D/HO-O ALTO 15PK
EAN/CUP – Produit	046677381776
Code de commande	381774
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	15
Numéro de matériau (12NC)	927895205408
Poids net (pièce)	0,694 kg

High Output T12

Schéma dimensionnel

Product

F96T12/D/HO-O ALTO 15PK



T12 Reversed Double Contact

F96T12 110W/54 HO-O ALTO

