



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

TUV PL-S-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor som ger designflexibilitet och passar för små systemkonstruktioner. TUV PL-S-ljuskällor ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.


Produktdata

Allmän information		Mekanik och armaturhus	
Sockel	G23	Lampform	2XT12
Livslängd (nom)	9 000 h	Användning och godkännande	
Ljusteknik		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Färgkod	TUV	UV	
Färgbeteckning	- [E] specificerad]	UV-C-strålning vid 100 tim	2,5 W
Nedgång efter användbar livslängd	20 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Beställningsproduktnamn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Effektförbrukning	8,6 W	Fullständigt produktnamn	TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX
Lampström (nom)	0,17 A	Full EOC	871150061824580
Spänning (nom)	60 V	Beskrivning av lokal kod	8348670
Spänning (nom)	60 V	Beställningsnummer	927901704007

Materialnummer (12NC)	927901704007
Lokal kod	8348670
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500618245


Räknare - antal förpackningar per kartong	60
EAN/UPC - Hölje	8711500618269

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 9W/2P 1CT/6X10BOX

