



Синий (/52) – PL-L, PL-S

PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

Лампы Philips PL-L/PL-S цвет 52 излучают практически весь свой световой поток в диапазоне. 400–500 нм с пиком при 450 нм без коротковолнового. UVB-диапазона. Поэтому они идеально подходят для систем, используемых в сельском хозяйстве и фототерапии желтухи у новорожденных

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- Светобиологическая безопасность — МЭК 62471 — группа риска 2. ВНИМАНИЕ — эти продукты могут излучать потенциально опасное световое излучение.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	52
Светоотдача	130 лм
Эффективность (номинальная) (ном.)	15 лм/В
Снижение УФ-потока после 1000 ч	20 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	8,6 В
Ток лампы (ном.)	0,17 А


Напряжение (ном.)	60 Вт
Напряжение (ном.)	60 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	2XT12
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Полное название продукта	PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX
Полный код продукта	871150064471880
Код заказа	927901705203

Синий (/52) – PL-L, PL-S

Материал № (12NC)	927901705203
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500644718
Нумератор — упаковок на внешний короб	60


EAN/UPC — короб	8711500644732
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	129 mm	144,5 mm	167,5 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour – PL-S 9W/52/2P 1CT/6X10BOX

