



PL-S Blacklight Blue

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue je speciální nízkopříkonová kompaktní zářivka vyzařující dlouhé UV vlny pro detekci a analýzu při použití v archeologii, kontrolování peněz, soudních vědách, potravinářském průmyslu, medicíně, mineralogii a filatelii, pro vytváření zvláštních efektů v nočních klubech, na diskotékách a v divadlech a pro reklamní osvětlení. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník, čtyřkolíková pro elektronický. Obě verze mají zasouvací patice.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Mechanické a materiály	
Patice krytky	G23	Tvar žárovky	2XT12
Životnost (jmen.)	3 000 h	Certifikace a použití	
Světelně technické		Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Kód barvy	108 [08 lead free glass]	UV záření	
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	UV-A záření za 100 h (IEC)	1,65 W
Provozní a elektrické		Označení a balení	
Spotřeba energie	8,6 W	Objednávací název produktu	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Proud zdroje (jmen.)	0,17 A	Celý název výrobku	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Napětí (jmen.)	60 V	Full EOC	871150095090180
Napětí (jmen.)	60 V	Objednávací kód	95090180
		Číslo materiálu (12NC)	927901710807
		Místní kód	PLS9108

PL-S Blacklight Blue

Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500950901
Číslování SAP – balení v krabičce	60

Pouzdro – EAN/UPC	8711500950925
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

