



PL-S Blacklight Blue

PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue — это специальная низковольтная компактная люминесцентная лампа для создания длинноволнового ультрафиолетового излучения, используемого в целях обнаружения и анализа в сфере археологии, для проверки подлинности банкнот, в криминалистике, в пищевой промышленности, медицине, минералогии, филателии, а также для создания спецэффектов в ночных клубах, на дискотеках, в театрах и для освещения вывесок. Двухконтактная версия разработана для использования с ЭМ-ПРА, а для четырехконтактной версии требуется ЭПРА. Обе версии поставляются с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [G23]
Срок эксплуатации (ном.)	3 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	108 [08 lead free glass]
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	8,6 Вт
Ток лампы (ном.)	0,17 А
Напряжение (ном.)	60 Вт
Напряжение (ном.)	60 Вт


Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	2XT12
Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	1,65 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Полное название продукта	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC
Полный код продукта	871150095090180
Код заказа	927901710807

PL-S Blacklight Blue

Материал № (12NC)	927901710807
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500950901
Нумератор — упаковок на внешний короб	60

EAN/UPC — короб	8711500950925
-----------------	---------------

Чертеж размеров



Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 мм	145,0 мм

