



# Actinic BL PL-S/PL-L

## Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Ferner stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

### Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		UV-Beständigkeit	
Socket	G23 [ G23]	UV-A/UV-B (IEC)	0.1 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1000 h	UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	1.66 W
Nutzlebensdauer (Nom)	2000 h		
Lichttechnische Daten		Produktdaten	
Farbcode	210 [ bleifrei 360 Glas (10)]	Gesamt-Produktcode	871150095194680
Lichtfarbe	Ultra Violet A	Bestell-Produktname	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Farbkoordinate X (Nom)	227	EAN/UPC - Produkt	8711500951946
Farbkoordinate Y (Nom)	212	Bestellcode	95194680
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	20 %	Anzahl pro Verpackung	1
		Anzahl pro Umverpackung	60
		Material-Nr. (12NC)	927901721008
Elektrische Kenndaten		Nettogewicht (Einzelteil)	32.000 g
Power (Rated) (Nom)	8.6 W		
Lampenstrom (Nom)	0.17 A		
Spannung (Nom)	60 V		
Mechanische Kenndaten			
Sockelinformation	2 Pin (2P)		

# Actinic BL PL-S/PL-L

## Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.



## Abmessungsskizzen



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P	13 mm	28 mm	128.8 mm	144.5 mm	167 mm
1CT/6X10BOX					

PL-S 9W/210/2P

## Photometrische Daten



Lichtfarbe /10, /110 & /210

