



Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX

Gracias a un espectro optimizado que se adecúa a la sensibilidad ocular de la mosca común, las lámparas Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S y PL-L son perfectas para atraer insectos. Prácticamente no generan rayos UV-B y por eso resultan perfectamente seguras. Lo que es más, gracias al contenido de mercurio más bajo del sector y la ausencia total de plomo, estas lámparas representan una buena opción para el medio ambiente. Además, la disponibilidad de una amplia gama de factores de forma (recto (T5, T8, T12), circular (TL-E) y compacto (PL-S/PL-L)) y de niveles de vatios permite crear toda clase de diseño para los atrapamoscas electrónicos.

Datos del producto


Información general		Información base de casquillo	
Base de casquillo	G23 [G23]		2 patillas (2P)
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	1000 h	UV	
Vida útil (nom.)	2000 h	UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
		Radiación UV-A 100 horas (IEC)	1,66 W
Datos técnicos de la luz		Datos de producto	
Código de color	210 [cristal 360 sin plomo (10)]	Código de producto completo	871150095194680
Designación de color	Ultra Violeta A	Nombre de producto del pedido	Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX
Coordenada X de cromacidad (nom.)	227	EAN/UPC - Producto	8711500951946
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	212	Código de pedido	95194680
Depreciación a 500 horas	20 %	Cantidad por paquete	1
		Numerador - Paquetes por caja exterior	60
Operativos y eléctricos		N.º de material (12NC)	927901721008
Power (Rated) (Nom)	8,6 W	Peso neto (pieza)	32,000 g
Corriente de lámpara (nom.)	0,17 A		
Voltaje (nom.)	60 V		
Mecánicos y de carcasa			
Acabado de la lámpara	- [-]		

Actinic BL PL-S/PL-L

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
Actinic BL PL-S 9W/10/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	128,8 mm	144,5 mm	167 mm

PL-S 9W/210/2P

Datos fotométricos

