



TUV PL-S

TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S -lamput ovat pienikokoisia UV-C-lamppuja, joiden tuottaman valon aallonpituus on 254 nm. Pienen koon ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV PL-S -lamppujen UV-valon tuotto pysyy lähes vakiona niiden koko käyttöiän ajan. Yksikantaisen lampun vaihtaminen on myös helppoa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G7
Käyttöikä (nim.)	9 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	TUV
Värimerkki	- [Ei määritetty]
Alenema hyödyllisen käyttöiän aikana	20 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	8,6 W
Lampun virta (nim.)	0,17 A
Jännite (nim.)	60 V


Jännite (nim.)	60 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	2XT12
Merkinnät ja luokitukset	
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
UV	
UV-C-säteily, 100 tuntia	2,3 W
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TUV PL-S 9W/4P

TUV PL-S

Koko tuotenimi	TUV PL-S 9W/4P
Full EOC	871150071083380
Paikallisen koodin kuvaus	4922900
Tilauuskoodi	927901904007
Tuotekoodi (12NC)	927901904007
Paikallinen koodi	4922900


SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500710833
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	60
EAN/UPC – laatikko	8711500710864

Mittapiirros



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 9W/4P	13 mm	28 mm	127,2 mm	144,5 mm	151,1 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 9W/4P

