



# Purificação de ar e água TUV PL-S

## TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

As lâmpadas TUV PL-S são lâmpadas UVC (germicidas) compactas utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. The compact size of the lamp allows for a small system design and design flexibility. As lâmpadas TUV PL-S proporcionam uma emissão UV constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Thanks to the single-ended lamp base, lamp replacement is easy.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Tensão (Nom.)		56 V	
Casquilho	GX23	<b>Características mecânicas e compartimento</b>			
Vida útil (Nom.)	9.000 h	Formato da lâmpada	2XT12		
<b>Caraterísticas técnicas da luz</b>		<b>Aprovação e aplicação</b>			
Código da cor	TUV	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg		
Designação da cor	- [Não especificado]	<b>UV</b>			
Depreciação na vida útil	20 %	Radiação UV-C às 100 h	3,7 W		
<b>Funcionamento e caraterísticas elétricas</b>		<b>Dados do produto</b>			
Consumo de Energia	13,0 W	Nome de produto da encomenda	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX		
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,29 A	Nome do produto completo	TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX		
Tensão (Nom.)	56 V				

## Purificação de ar e água TUV PL-S

Código do produto completo	871150086723080
Código de encomenda	86723080
N.º material (12NC)	927902804007
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500867230


Numerador – Embalagens por caixa exterior	60
EAN/UPC – Caso	8711500867254

### Desenho dimensional



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX	13 mm	28 mm	139,5 mm	155,2 mm	178,2 mm

### Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-S 13W/2P 1CT/6X10BOX

