



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10

MASTER PL-S 是低瓦數的精巧型高效率螢光燈，通常用於裝飾和方向導引用途。飛利浦原創的 Bridge 技術確保了在應用環境中有最佳表現，比彎曲技術相比有更加明亮且效能更高。2 引腳版本針對搭配電磁安定器使用，並且附有一插入/拉出燈底座。

产品数据

| 基本資訊 | |
|---------------------|---------------------------|
| 接口 | GX23 [GX23] |
| 至 50% 故障的使用時間 (標稱) | 8000 h |
| 照明科技 | |
| 色碼 | 840 [CCT of 4000K (841)] |
| 光通量 (標稱) | 860 lm |
| 色彩名稱 | 冷 白色 (CW) |
| 流明維護量 2000 h (標稱) | 85 % |
| 流明維護量 5000 h (標稱) | 80 % |
| 相關色溫 (標稱) | 4000 K |
| 光效 (額定) (標稱) | 66 lm/W |
| 演色性指數 (標稱) | 82 |
| 運作和電氣 | |
| Power (Rated) (Nom) | 13.0 W |
| 燈具電流 (標稱) | 0.290 A |
| 電壓 (標稱) | 56 V |
| 控制調光 | |
| 可調光 | No |


| 機械和殼體 | |
|----------------|-------------------------------|
| 接口資訊 | 2P |
| 應用 | |
| 能源效益標籤 (EEL) | B |
| 汞 (Hg) 含量 (標稱) | 1.4 mg |
| 產品參數 | |
| 完整產品碼 | 871869965541900 |
| 訂購產品名稱 | MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10 |
| EAN/UPC - 產品 | 8718699655419 |
| 訂購代碼 | 927902884066 |
| 分子 - 各件數量 | 1 |
| 分子 - 每一外盒內件數 | 10 |
| 材質編號(12NC) | 927902884066 |
| 淨重 (件) | 35.000 g |

MASTER PL-S 2 Pin

安全提示

- 只能搭配電磁控制安定器裝置使用
- 燈光的技術及電子特性受運作條件影響，包括燈具環境溫度及運作位置
- 不可調光
- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

二维绘图



PL-S 13W/840/2P

| Product | D (max) | D1 (max) | C (max) |
|-------------------------------|---------|----------|----------|
| MASTER PL-S 13W/840/2P 1CT/10 | 27.1 mm | 13 mm | 178.2 mm |

光度数据

