



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	ne [-]
zř syst 2000h jm, 3h cykl	99 %
zř syst 4000h jm, 3h cykl	98 %
zř syst 6000h jm, 3h cykl	96 %
zř syst 8000h jm, 3h cykl	94 %
zř syst 12000h jm, 3h cykl	80 %
zř tepl. st. 2000h jm, 3h	99 %
zř tepl. st. 4000h jm, 3h	99 %
zř tepl. st. 6000h jm, 3h	98 %
zř tepl. st. 8000h jm, 3h	97 %
zř tepl. st. 16000h jm, 3h	82 %
zř tepl. st. 20000h jm, 3h	50 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	94 %
zz systému 4000h jmen.	93 %
zz systému 6000h jmen.	92 %
zz systému 8000h jmen.	91 %
zz systému 12000h jmen.	90 %
zz systému 16000h jmen.	90 %
zz systému 20000h jmen.	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,375 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	30 °C
-----------------------------	-------

MASTER PL-L 4 Pin


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	20 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150070668340

Objednávací název produktu	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC – výrobek	8711500706683
Objednávací kód	70668340
Local Code	PLL1883
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927903008370
Celková hmotnost (kus)	60,900 g
ILCOS Code	FSD-18/30/1B-E-2G11

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-L 18W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometrické údaje



Barva světla /830



Barva světla /830

MASTER PL-L 4 Pin

