



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými předřadníky HF.

Údaje o produktu

| General Information | |
|---|--------------------|
| Patice | 2G11 [2G11] |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.) | 10000 h |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 15000 h |
| Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.) | 20000 h |
| Popis systému | ne [-] |
| zř syst 2000h jm, 3h cykl | 99 % |
| zř syst 4000h jm, 3h cykl | 98 % |
| zř syst 6000h jm, 3h cykl | 96 % |
| zř syst 8000h jm, 3h cykl | 94 % |
| zř syst 12000h jm, 3h cykl | 80 % |
| zř tepl. st. 2000h jm, 3h | 99 % |
| zř tepl. st. 4000h jm, 3h | 99 % |
| zř tepl. st. 6000h jm, 3h | 98 % |
| zř tepl. st. 8000h jm, 3h | 97 % |
| zř tepl. st. 16000h jm, 3h | 82 % |
| zř tepl. st. 20000h jm, 3h | 50 % |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 840 [CCT 4 000 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 1200 lm |

| | |
|--|-------------------|
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 1200 lm |
| Barevné konstrukce | Chladná bílá (CW) |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 67 lm/W |
| Index barevného podání (jmen.) | 82 |
| zz systému 2000h jmen. | 94 % |
| zz systému 4000h jmen. | 93 % |
| zz systému 6000h jmen. | 92 % |
| zz systému 8000h jmen. | 91 % |
| zz systému 12000h jmen. | 90 % |
| zz systému 16000h jmen. | 90 % |
| zz systému 20000h jmen. | 90 % |

Operating and Electrical

| | |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 18.0 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,375 A |

Temperature

| | |
|-----------------------------|-------|
| Konstrukční teplota (jmen.) | 30 °C |
|-----------------------------|-------|

MASTER PL-L 4 Pin


| Controls and Dimming | |
|------------------------------------|-----------------|
| Regulovatelné | Ano |
| Mechanical and Housing | |
| Informace na patici | 4P [4 kolíky] |
| Approval and Application | |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 2,0 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 20 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871150070669040 |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Objednávací název produktu | MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC – výrobek | 8711500706690 |
| Objednávací kód | 70669040 |
| Local Code | PLL1884 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 25 |
| Materiál č. (12NC) | 927903008470 |
| Celková hmotnost (kus) | 60,900 g |
| ILCOS Code | FSD-18/40/1B-E-2G11 |

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy




PL-L 18W/840/4P

| Product | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max) |
|----------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm | 194,2 mm | 220 mm | 226,6 mm |

Fotometrické údaje



Barva světla /840



Barva světla /840

MASTER PL-L 4 Pin

