



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

De MASTER PL-L is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door de het toegepaste VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2G11 [2G11]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.200 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38


Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18,0 W
Lampstroom (nom.)	0,375 A

MASTER PL-L 4 Pin


Dimbaarheid en regelsystemen		Volledige productnaam	
Dimbaar	Ja	Full EOC	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	871150070669040
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	70669040
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2 mg	Lokale code	927903008470
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,0 mg	Numerator - Aantal per pak	PLL18W840
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	1
EPREL-registratienummer	423263	Numerator - Dozen per buitendoos	8711500706690
Productgegevens		EAN/UPC - Case	25
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25		

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 Pin

