



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L – продольная компактная люминесцентная лампа средней/высокой мощности, обычно применяется в потолочных светильниках общего света: на предприятиях розничной торговли, организации досуга, в офисных зданиях – там, где необходимо обеспечить высокий уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Лампа предназначена для эксплуатации с электромагнитным или электронным ВЧ ПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	2G11 [2G11]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	1 200 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38

Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	18,0 В
Ток лампы (ном.)	0,375 А

MASTER PL-L 4 Pin

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	2 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	18 kWh
Регистрационный номер EPREL	423263

Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
------------------------------	-------------------------------


Полное название продукта	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
Полный код продукта	871150070669040
Код заказа	927903008470
Материал № (12NC)	927903008470
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500706690
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500610652

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	39,0 мм	18,0 мм	194,2 мм	220 мм	226,6 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 Pin

