



MASTER PL-L (4-nastainen)

MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L on keski-/suuritehoinen lineaarinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleisiin kattovalaisimiin myymälöissä ja toimistoissa, joissa tarvitaan korkeampia valaistustasoja. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. Se on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa ja elektronisissa HF-liitäntälaitteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	2G11 [2G11]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	10000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	15000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, esilämmitys (nim.)	20000 h
Järjestelmän kuvaus	ei sov. [Ei sovellettavissa]
LSF 2000h	99 %
LSF 5000h	98 %
LSF 6000h	96 %
LSF 8000h	94 %
LSF 12000h	80 %
LSF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF esilämm. 6000h, 3h	98 %
LSF esilämm. 8000h, 3h	97 %
LSF esilämm. 16000h nim.,3h	82 %
LSF esilämm. 20000h, 3h	50 %

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	1800 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	1800 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2000 h nimellinen	94 %
LLMF 4000 h nimellinen	93 %
LLMF 6000 h nimellinen	92 %
LLMF 8000 h nimellinen	91 %
LLMF 12000 h nimellinen	90 %
LLMF 16000 h nimellinen	90 %
LLMF 20000 h nimellinen	90 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	24.0 W

MASTER PL-L (4-nastainen)

Lampun virta (nim.)	0,345 A
---------------------	---------

Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	30 °C
-----------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	4P [4-nastainen]
---------------	-------------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A
--------------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	2,0 mg
-------------------------------	--------

Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh
----------------------------	--------

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150070670640
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
---------------------	-------------------------------

EAN/UPC – tuote	8711500706706
-----------------	---------------

Tilauskoodi	70670640
-------------	----------

Sähkönumero	4923872
-------------	---------

Osoittaja – määrä/pakkaus	1
---------------------------	---

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	25
---	----

Materiaalinumero (12NC)	927903208270
-------------------------	--------------


Nettopaino (kappale)	82,000 g
----------------------	----------

ILCOS Code	FSD-24/27/1B-E-2G11
------------	---------------------

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento sekä käytetty ohjausliitännälaite, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Lampun käyttöikä lyhenee, kun lamppu sytytetään ja sammutetaan usein eikä elektrodeja ole lämmitetty hyvin ennakolta
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros





PL-L 24W/827/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

MASTER PL-L (4-nastainen)

Valonjakotiedot



Värisävy /827

Värisävy /827

