



MASTER PL-L 4 Pin

MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, que se usa típicamente en luminarias de techo para iluminación general en comercios, hotelería y aplicaciones de oficina que requieren niveles de iluminación más altos. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. Está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia tanto electrónicos como electromagnéticos y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevuala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	2G11 [2G11]
Referencia de medición de flujo	Sphere
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	15.000 hora(s)

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Flujo luminoso	2.850 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0,44
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0,403

Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	81 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	36,3 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0,435 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

MASTER PL-L 4 Pin

Aprobación y aplicación


Clase de eficiencia energética	G
Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2,0 mg
Consumo de energía kWh/1000 h	37 kWh
Número de registro EPREL	423270

Información del producto

Nombre del producto del pedido	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
Nombre del producto completo	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25


Full EOC	871150070674440
Código del pedido	927903408370
N.º de material (12NC)	927903408370
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500706744
Numerador: paquetes por caja externa	25
EAN/UPC - Caja	8711500710888

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25

