



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                    | Měrný výkon (jmen.) (nom.)  |         |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Patice krytky                                | G24D-1 [G24d-1]    | Index podání barev (CRI)    | 82      |
| Referenční měření toku                       | Sphere             | Provozní a elektrické       |         |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 10 000 h           | Spotřeba energie            | 10,4 W  |
| Světelně technické                           |                    | Proud zdroje (jmen.)        | 0,190 A |
| Kód barvy                                    | 827 [CCT of 2700K] | Řízení a stmívání           |         |
| Světelný tok                                 | 600 lm             | Stmívatelné                 | Ne      |
| Barevné konstrukce                           | Žárovka, bílá      | Certifikace a použití       |         |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,463              | Třída energetické účinnosti | G       |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,42               |                             |         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 2700 K             |                             |         |

## MASTER PL-C 2 Pin


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 1,4 mg |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 11 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423273 |

### Označení a balení

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Objednávací název produktu | MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Celý název výrobku         | MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/<br>5X10BOX |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871150070681270 |
| Objednávací kód                  | 70681270        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927903882740    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500706812   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50              |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500710970   |

### Rozměrové výkresy



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 75,5 mm | 95,0 mm | 117,4 mm |

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/827/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-C 2 Pin

### Životnost

