



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní zářivky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G24D-1 [G24d-1]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	600 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60 lm/W
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	10,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,190 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G

MASTER PL-C 2 Pin


Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423275

Označení a balení

Objednací název produktu	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150070498670
Objednací kód	70498670
Číslo materiálu (12NC)	927903884040
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500704986
Číslování SAP – balení v krabičce	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500710994

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	117,4 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 2 Pin

Životnost

