



MASTER PL-L Xtra 4 Pin



MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra jsou kompaktní lineární zářivky středního až vysokého výkonu, používané zpravidla jako obecné osvětlení ve stropních svítidlech v obchodech, pohostinství a kancelářích vyžadujících vyšší úroveň osvětlení. Zářivky MASTER PL-L Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-L, a velmi nízkému procentu výskytu předčasné poruchovosti, nabízejí výrazně nižší provozní náklady. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Konstrukce je uzpůsobena provozu s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předežhřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	2G11 [2G11]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	21 000 h
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]


Světelný tok	2 800 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Index podání barev (CRI)	82
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	36,3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,435 A
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423276


Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25
Celý název výrobku	MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150089758940
Objednací kód	89758940
Číslo materiálu (12NC)	927904783014
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500897589
Číslování SAP – balení v krabici	25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500897596

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	384,2 mm	410 mm	416,6 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra 4 Pin

